

**HOLEX****Posuvné měřítko s prodlouženými měřicími čelistmi, Rozsah měření: 800mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	415188 800
GTIN	4062406239503
Třída artiklu	41Z

**Popis****Provedení:**

Matně chromovaný nonius. Kalené a broušené měřicí plochy. **Dlouhé měřicí čelisti pro měření větších obrobků a obrobků.** Osazené a zaoblené konce měřících čelistí pro vnitřní měření. **S velmi dlouhými měřicími čelistmi, bez jemného nastavování.**

**Technický popis**

Délka měřicí čelisti	300 mm
Norma	Výrobní norma
Kalibrování	A1
Obal	Stabilní box
Ø nástavce pro vnitřní měření	20 mm
Mezní chyba	0,17 mm
Hmotnost	3,5 kg
Odečet	0,05 mm
Stupnice	1/20 mm

Rozsah měření	0 - 800 mm
Měřicí technika	analogové
Materiál	Ušlechtilá ocel, INOX
Všechny díly	Kalené
Druh produktu	Dílenské posuvné měřítko

## Služby

Kalibrace DAkkSPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry Maximální rozsah měření 1000 mm	021010 1000
KalibrováníPosuvná měřítka / posuvné hloubkoměry. Maximální rozsah měření 1000 mm	021000 1000