

**Garant****Krátký vrták HSS-E, TiAlN, Ø DC h8: 12,1 mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	113260 12,1
GTIN	4062406240684
Třída artiklu	11B

**Popis****Provedení:**

Přesné otvory díky **vysoké přesnosti oběhu** a **speciálnímu profilu upínací drážky**.  
S hrotem tvar C od vel. 2,4 mm.

**Výhoda:**

**Ideální pro vrtání otvorů s malou hloubkou (cca 2 – 4×D)** na NC strojích a automatech.

**Doporučení:****Maximální hloubka vrtání:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

**Technický popis**

Norma	DIN 1897
Délka drážky pro třísky $L_c$	51 mm
Vrcholový úhel	130 stupeň
Posuv $f$ v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,13 mm/ot,
Jmenovitý Ø $D_c$	12,1 mm
Počet břitů $Z$	2
Celková délka $L$	102 mm
Ø stopky $D_s$	12,1 mm
Doporučená maximální hloubka vrtání $L_2$	32,9 mm
Tolerance jmenovitý Ø	h8
Stopka	válcová stopka

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	HSS E
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	modrá
Druh produktu	Spirálový vrták

### Údaje o uživateli

	Použití	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	vhodný	56 m/min	N
Ocel < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	50 m/min	P
Ocel < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	37 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	omezené použití	31 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	omezené použití	12 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	13 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	6 m/min	S
CuZn	omezené použití	100 m/min	N
Olej	vhodný		
mokrý max.	vhodný		