

HOLEX**HT pouzdro, BT 50 krátké, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	303469 20
GTIN	4062406240059
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **Axiální nastavování délky, dráha nastavení 10 mm.**

Výhoda:

- **Nejvyšší přenosné krouticí momenty, 550 Nm, provedení HT (High Torque), díky tomu bezpečnost procesu.**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.**
- **Odolnost vůči teplotám až 120 °C.**

Použití:

Zejména při těžkém obrábění při frézování.

Rozsah dodávky:

Včetně šestihranného klíče s příčnou rukojetí.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308760 – 308802.

Upozornění:

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	83,5 mm
Užitná délka L ₁	45,5 mm

Upínací Ø D ₁	20 mm
Vnější Ø D	49,25 mm
Vhodné redukční pouzdro	302160; 302155; 302150; 302165
Upnutí	BT 50 krátké
Norma pro upínání	JIS B6339
Norma pro upínání	JIS B6339
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro