

**HOLEX****Hydraulické upínací pouzdro krátké, provedení HT, SK 40, Ø upnutí D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302027 20
GTIN	4062406240028
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

- **Velmi vysoká celková tuhost díky optimalizované konstrukci.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**
- **Možné axiální nastavení délky (přestavení 10 mm).**
- **Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.**

**Použití:**

- **K vrtání, vystružování a pro lehké a těžké třískové obrábění při frézování.**
- **Nejvyšší přenos krouticích momentů 550 Nm, provedení HT (High Torque).**
- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrch obrobku, prodloužení životnosti a šetření vřetena.**

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, redukční pouzdro č. 302135 – 302187.

**Upozornění:**

V = maximální dráha nastavení!

Pozor u příliš dlouhých nástrojů a obrábění TPC.

**Technický popis**

Upínací Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	45,5 mm

Délka vyložení rozměr A	64,5 mm
Vnější Ø D	49,5 mm
Vhodné redukční pouzdro	302160; 302165; 302150; 302155
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 20000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HSC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Hydraulické upínací pouzdro

## Příslušenství

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 6 mm	302160 6
Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308635 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 3 mm	302155 3
Utahovací klíče pro tažné čepyISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 40	308830 40
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 8 mm	302160 8
Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 4 mm	302160 4
Tažný čeputěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308620 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 4 mm	302155 4
Tažný čep Hurco 45° s 4 mm otvorem a lícovánímutěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308801 40
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308615 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 16 mm	302155 16

Tažný čep Hurco 45° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308802 40
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308700 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308640 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmému kuželu 40	308820 40
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308600 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308765 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 14 mm	302160 14
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 40	308650 40
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308760 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308790 40
Tažný čep Mazak, typ A Vhodné pro strmé kužely 40M	308670 40M
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308605 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 5 mm	302160 5
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 12 mm	302160 12
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308785 40
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308795 40
Proříznuté redukční pouzdro utěsněná Ø upnutí D1 3 mm	302160 3
Tažný čep Hurco 90° s lícováním utěsněný Vhodné pro strmé kužely 40	308806 40
Speciální tažný čep s vnitřním závitem Vhodné pro strmé kužely 40	308740 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308630 40
Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 6 mm	302155 6
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308610 40
Tažný čep Mori-Seiki, utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 40	308625 40
	302155 8

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 8 mm

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 12 mm

302155 12

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 10 mm

302160 10

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 5 mm

302155 5

Proříznuté redukční pouzdroutěsněná Ø upnutí D1 16 mm

302160 16

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 14 mm

302155 14

Proříznuté redukční pouzdro chlazením Ø upnutí D1 10 mm

302155 10

Tažný čeputěsněný Vhodné pro strmé kužely 40

308660 40