

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 50 A
= 200, Ø trnu d1: 40mm**



Údaje o objednávce

Artikové číslo	301154 40
GTIN	4062406242176
Třída artiklu	31A

Popis

Provedení:

- Se 4 otvory chladicího kanálu.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Uťahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Vnější Ø D	89 mm
Ø trnu d ₁	40 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Délka vyložení rozměr A	200 mm

Technický list

Délka frézovacího trnu L_4	27 mm
$\varnothing$ upnutí D_1	40 mm
Upnutí	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 5 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy