

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40 A
= 200, Ø trnu d1: 22mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301075 22
GTIN	4062406242107
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Se 4 otvory chladicího kanálu.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Délka frézovacího trnu L ₄	19 mm
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Vnější Ø D	48 mm

Ø trnu d_1	22 mm
Upínací Ø D_1	22 mm
Upnutí	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy