

Garant**Magnetické uchopovadlo, Ø D: 160mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	358711 160
GTIN	4062406241797
Třída artiklu	31V

Popis**Provedení:**

- **Optimalizovaný a bezpečný průběh práce.**
- **Ochrana před kolizí při rozjezdu díky bezpečnostní dráze tlakové pružiny 10 mm.**
- **Díky výměně výměnných destiček je dána automatická možnost oddělení, přepravy a odložení individuálních geometrií obrobku.**
- **Doby chodu stroje bez delšího přerušení.**
- **Vysoká hospodárnost díky optimálnímu vytížení.**
- **Výrazně nižší kontaminace díky olejové mlze.**
- **Umožňuje provoz bez obsluhy.**
- **Snižuje nebezpečí poranění.**
- **Možnost použití ve všech obvyklých upínacích trnech Weldon.**

Použití:

Nástroj k nadzvednutí a uvolnění feromagnetických obrobků. Aktivace magnetu chladicím médiem (VCH) nebo stlačeným vzduchem. Přeprava obráběného obrobku s tvarovým spojením přes protikonturu výměnné destičky na požadované místo odložení uvnitř strojního prostoru.

Rozsah dodávky:

Včetně jedné výměnné destičky 358716 s výškou 20 mm. Včetně pružiny a upínacího šroubu pro sklíčidlo Weldon.

Technický popis

Ø D ₁	20 mm
Ø D	160 mm
Výška H ₃	12 mm
Výška H ₁	108,5 mm
Výška H ₂	58,5 mm
Ø magnetu	16 mm
Přidrzná síla magnetu	15 kg
Druh provozu	Chladicí médium
Minimální provozní tlak	30 bar
Maximální provozní tlak	50 bar
Druh produktu	Magnetický drapák

Příslušenství

Výměnná destička pro magnetické uchopovadlo, PA Ø / výška 160/20 mm	358716 160/20
Výměnná destička pro magnetické uchopovadlo, PA Ø / výška 160/40 mm	358716 160/40
Výměnná destička pro magnetické uchopovadlo, hliník Ø / výška 160/40 mm	358717 160/40
Výměnná destička pro magnetické uchopovadlo, hliník Ø / výška 160/20 mm	358717 160/20