

**Garant**

**Tepelný upínač úzký, s čelními chladicími tryskami, SK 50 A = 120, Ø upnutí D1: 6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302343 6
GTIN	4062406243678
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm až od vel.6!
- Mimořádně štíhlá konstrukce (redukovaná rušivá kontura).
- S čelními chladicími tryskami.

**Použití:**

- Obrábění při výrobě nástrojů a forem.
- K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450.

Strategie obrábění: HSC

Otvor chladicího kanálu: není zamykatelný

Upínací Ø D<sub>1</sub>: 6 mm

Délka vyložení rozměr A: 120 mm

Vnější Ø D: 30,9 mm

Ø D<sub>2</sub>: 15 mm

**Technický popis**

Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Délka vyložení rozměr A	120 mm

Upínací $\varnothing D_1$	6 mm
Vnější $\varnothing D$	30,9 mm
$\varnothing D_2$	15 mm
Upnutí	SK 50 A = 120
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	$\leq 3 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn