

Garant

**Upínací trn pro frézovací hlavy s otvorem pro přívod chlazení, PSC 40 krátký,
Ø trnu d1: 22mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	308543 22
GTIN	4062406243814
Třída artiklu	31C

Popis**Provedení:**

- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- Funkční plochy vnitřního obrysu PSC jsou opracované.

Použití:

K upínání nástrčných čelních válcových fréz a frézovacích hlav s příčnou drážkou.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Speciální klíč č. 309840, šroub pro utahovací frézy č. 309860.
Trubička pro vnitřní chlazení a nástrčný klíč č. 309885; 309893.

Technický popis

Vnější Ø D	40 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	22
Délka vyložení rozměr A	25 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	22
Ø trnu d ₁	22 mm

Upínací Ø D ₁	22 mm
Upnutí	PSC 40 krátký
Norma pro upínání	ISO 26623-1
Otvor chladicího kanálu	zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy

Příslušenství

Speciální klíč Pro Ø trnu 22 mm	309840 22
---------------------------------	-----------