

**Garant**

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 40**  
**A = 200, Ø trnu d1: 40 mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301075 40
GTIN	4062406242138
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- **Od upínacího Ø 40 se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav dle DIN 2079.**
- **Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.**
- **Krátké vyložení.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **S otvorem Balluffchip.**
- **Se 4 otvory chladícího kanálu.**
- **Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Vnější Ø D: 89 mm

Délka frézovacího trnu L<sub>4</sub>: 27 mm

Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861: 40

Vhodný speciální klíč č. 309840: 40

**Technický popis**

Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	27 mm
Vnější Ø D	89 mm

Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Ø trnu $d_1$	40 mm
Upnutí	SK 40 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy