



Čisticí míček, Stopka Ø d1: 20mm



Údaje o objednávce

Artikové číslo	358952 20
GTIN	4060576125374
Třída artiklu	33T

Popis

Výhoda:

- **Cenově výhodná jednotka pro flexibilní automatizaci ve stroji.**
- **Rychlé, automatické čištění pro maximální vytíženost stroje.**
- **Prostoje sníženy na minimum.**
- **Zvýšená bezpečnost pro obsluhu stroje.**
- **Pracovní oblast 360°.**
- **Pro uchycení do jakýchkoli systémů s upínacím trnem s vnitřním chlazením.**

Funkce:

Čisticí zařízení je poháněno hydraulicky strojní kapalinou (filtrovaná, max. velikost částic 30 µm) nebo pneumaticky, filtrovaným stlačeným vzduchem podle ISO 8573-1:2010.

Z trysek vychází na kulové hlavici silný paprsek vzduchu nebo chladicího média, který je tlačěn z upínače nástrojů přes otvor ve stopce čisticího zařízení. Hlavice může při pojiždění vřetena navíc rotovat a dosáhne tak i do posledního koutu v pracovním prostoru.

Uzavírací šrouby a škrtkové vložky mění čisticí paprsek.

Technický popis

Délka L	78 mm
---------	-------

Technický list

L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
Maximální počet otáček	100 min ⁻¹
Pracovní rozsah	360 stupeň
Maximální tlak chladicího média	80 bar
Druh produktu	Čisticí míček