

**Garant**

**Upínací trn pro frézovací hlavy typ ADB s čelními chladícími tryskami, SK 50 A  
= 200, Ø trnu d1: 32mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301154 32
GTIN	4062406242169
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.
- Krátké vyložení.
- Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Se 4 otvory chladícího kanálu.
- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).

**Rozsah dodávky:**

Včetně utahovacího šroubu frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

**Technický popis**

Vhodný speciální klíč č. 309840	32
Délka vyložení rozměr A	200 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	32 mm
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	24 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32

Vnější Ø D	78 mm
Upínací Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Upnutí	SK 50 A = 200
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není uzavíratelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	upínací trn pro frézovací hlavy