

Garant
Držák upichovacího nože 45°, pravý, Šířka stopky / zápichu w: 16/2

Údaje o objednávce

Artikové číslo	273762 16/2
GTIN	4062406243869
Třída artiklu	21W

Popis
Použití:

Pro operace přímo na ramenu pro zhotovení odlehčovacích zápichů pro závit a broušení.

Upozornění:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (při $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (při $w = 2$).
- **Používejte jen s upichovací destičkou s plným poloměrem č. 273735 – 273739.**
- **Bez normovaného podseknutí podle DIN 509.**

Vnitřní chlazení: ne

Šířka zápichu w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

Minimální šířka zápichu y: 0,35 mm

Funkční šířka L_4 : 19 mm

Délka hlavy L_1 : 33 mm

Celková délka L: 100 mm

Technický popis

Šroub	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Délka hlavy L_1	33 mm
Šířka zápichu w	2 mm
Funkční šířka L_4	19 mm
Celková délka L	100 mm
Velikost stopky	16 mm

Minimální šířka zápichu y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Způsob použití	pravý
Vnitřní chlazení	ne
Možnost axiálního upichování	ne
Druh produktu	Soustružnický držák

Příslušenství

Upínací šroub	279903
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm	659906 1600
Upínací šroub Typ 5	279815 5
PrecisionBit pro šrouby Torx®, 1/4 palce E 6,3 Profil Torx® TX25	674248 TX25
Čepel 8 mm, s magnetem s 1/4palcovým upínáním bitů Celková délka 50 mm	659874 50
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 1600 cNm	659957 1600