

Garant**Hydraulická kleština ER s převlečnou maticí ER25, Ød: 16mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	319742 16
GTIN	4062406244040
Třída artiklu	31W

Popis**Provedení:**

Vysoká flexibilita, k použití při obrábění ve statickém držáku upínací kleštiny, ale také na poháněných nástrojích. Nejlepší obvodová házivost.

Pro poháněné nástroje s vnějším závitem.

Výhoda:

- **Ideální tlumicí vlastnosti, díky tomu optimální povrchy obrobku a zvýšení životnosti.**
- **Rychlá a jednoduchá manipulace.**
- **Flexibilní použití redukčních pouzder.**
- **Perfektní středění.**

Použití:

Vhodné k vrtání, vystružování, zahlubování a také k použití vrtacích tyčí.

Technický popis

Ø d ₂	46 mm
Závit M	M32×1,5
Ø d	16 mm
Délka L	49 mm
Druh produktu	Upínací kleština

