

Garant

Tepelný upínač úzký, s čelními chladicími tryskami, SK 40 A = 160, Ø upnutí D1: 6mm

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	302336 6
GTIN	4062406243630
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
- S otvorem pro čip RFID / Balluff.
- Integrované délkové nastavení nástrojů, dráha nastavení 10 mm až od vel.6!
- Mimořádně štíhlá konstrukce (redukovaná rušivá kontura).
- S čelními chladicími tryskami.

Použití:

- Obrábění při výrobě nástrojů a forem.
- K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410 – 302419. Smršťovací přístroje č. 354210 – 354450.

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	160 mm
Vnější Ø D	30,9 mm
Ø D ₂	15 mm
Upínací Ø D ₁	6 mm
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Upnutí	SK 40 A = 160

Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HSC
Druh produktu	Tepelný upínací trn