

HOLEX**TK fréza, TiAlN, Ø e8 DC: 4mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	202615 4
GTIN	4062406244606
Třída artiklu	12X

Popis**Provedení:**

Excentrické podbroušení.

Upozornění:**Následný produkt pro č. 202610.****Technický popis**

Ø stopky D_s	4 mm
Délka břitu L_c	8 mm
Směr přísuvu	horizontální, šikmý a vertikální
Posuv f_z pro obvodové frézování v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,023 mm
Celková délka L	36 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø břitu D_c	4 mm
Počet zubů Z	4
Tvar stopky	HA
Tolerance jmenovitý Ø	e8
Úhel sklonu šroubovice	30 stupeň
Posuv f_z pro frézování drážek v oceli $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Rohový úhel čela	90 stupeň

Povlak	TiAlN
Řezný materiál	TK
Norma	Výrobní norma
Typ	N
Šířka záběru a_e při operaci frézování	0,3×D při obvodovém frézování
Šířka záběru a_e při operaci frézování	Plná drážka hloubka řezu 1×D
Vnitřní chlazení	ne
Barevný kroužek	bez
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o uživateli

	Použití	V_c	Kód ISO
Hliník (krátké třísky)	omezené použití	280 m/min	N
Al > 10% Si	omezené použití	200 m/min	N
Ocel < 500 N/mm ²	vhodný	120 m/min	P
Ocel < 750 N/mm ²	vhodný	105 m/min	P
Ocel < 900 N/mm	vhodný	100 m/min	P
Ocel < 1100 N/mm ²	vhodný	70 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	omezené použití	60 m/min	M
GG(G)	vhodný	90 m/min	K
mokrý max.	vhodný		
mokrý min.	omezené použití		
suché	omezené použití		
Vzduch	omezené použití		