

**Garant****Magnetická podložka, Typ: 15****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	366745 15
GTIN	4062406244828
Třída artiklu	310

**Popis****Provedení:**

- Použití jako další opěrný bod, na omezení vibrační obrobku.
- Ideální v kombinaci se svěrákem.
- Přesné a jednoduché polohování s vertikálním a horizontálním upnutím.
- S rýhovaným povrchem pro ruční nastavení výšky, šířka klíče pro silnější systém.
- S pojistkou proti ztrátě odpruženého nosného prvku.
- Možnost bodové opory v libovolné poloze.

**Použití:**

Na prevenci vibrací, zejména při upínání tenkých obrobků.

**Materiál:**

Pružinová ocel.

**Vhodné pro:**

Všechny svěráky, díky spodní konstrukci vhodné pro všechny způsoby upínání.

**Technický popis**

Průměr	20 mm
Materiál	Pružinová ocel

Výška H	27 - 40 mm
Kmitání	tlumené
Druh produktu	Podstavná podpěra