

Garant**Závitová frézovací hlava, se závitem, Ø D: 42mm****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 218110 42 |
| GTIN | 4062406245276 |
| Třída artiklu | 21R |

Popis**Použití:**

- Pro velké a hluboké závity.
- Pro válcový vnitřní závit; další vyměnitelné destičky a nosiče na poptávku.
- Pro závity průchozích nebo slepých otvorů.
- Možnost univerzálního použití pro levý a pravý závit.
- Malý řezný tlak.

Technický popis

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| Délka vyložení L ₁ | 25 mm |
| Užitečný Ø D | 42 mm |
| Velikost destiček | 16 |
| Počet břitů Z | 4 |
| Celková délka L _{celk.} | 32,95 mm |
| Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 5(TX10; 1,7 Nm) |
| Upínací závit | M16 |
| Ø nákržku D ₁ | 32 mm |
| L ₂ | 7,95 mm |
| Počet drážek na třísky | 4 |

| | |
|----------------------------|----------------|
| Použití při způsobu vrtání | slepý otvor |
| Použití při způsobu vrtání | Průchozí otvor |
| Směr řezu | vlevo a vpravo |
| Provedení stopky | se závitem |
| Vnitřní chlazení | ano |
| Druh produktu | Zavitova freza |

Příslušenství

| | |
|--|-------------|
| Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX10 | 659922 TX10 |
| Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepěle Maximální utahovací moment 200 cNm | 659957 200 |