


**Garant****Závitová vyměnitelná frézovací destička pro vnitřní závit 60°, HB7720,  
Stoupání: 2,5-3,5mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218124 2,5-3,5
GTIN	4062406245320
Třída artiklu	21D

**Popis****Provedení:**

Velikost destičky 16.

**Použití:**

Pro metrický vnitřní závit 60° podle DIN / ISO R 262 (DIN13).

**Technický popis**

Plný profil	ne
Vnitřní / vnější použití	Vnitřní
Povlak	TiCN
Stoupání závitu	2,5 - 3,5 mm
Vhodné pro závity	M40×2,5; M41×3; M42×3,5
Počet břitů Z	1
Typ	HB7720
Řezný materiál	TK

Vrcholový úhel	60 stupeň
Velikost destiček	16 mm
Posuv $f_z$ v oceli $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Posuv $f_z$ v INOXu $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Směr řezu	pravé a levé
Druh produktu	Řezná vložka pro frézování

### Údaje o uživateli

	Použití	$V_c$	Kód ISO
Hliník, plasty	omezené použití	140 m/min	N
Hliník (krátké třísky)	vhodný	120 m/min	N
Al $> 10\% \text{ Si}$	vhodný	80 m/min	N
Ocel $< 500 \text{ N/mm}^2$	vhodný	120 m/min	P
Ocel $< 750 \text{ N/mm}^2$	vhodný	110 m/min	P
Ocel $< 900 \text{ N/mm}$	vhodný	100 m/min	P
Ocel $< 1100 \text{ N/mm}^2$	vhodný	80 m/min	P
Ocel $< 1400 \text{ N/mm}$	omezené použití	60 m/min	P
INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	80 m/min	M
INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	70 m/min	M
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	omezené použití	40 m/min	S
GG(G)	omezené použití	70 m/min	K
CuZn	vhodný	120 m/min	N
Uni	vhodný		
mokrý max.	vhodný		