

**Garant**

**Upínací trn Performance s čelními chladicími tryskami typ ADB, SK 50 krátký, Ø upnutí D1: 12mm**



## Údaje o objednávce

Artikové číslo	300398 12
GTIN	4062406245641
Třída artiklu	31A

## Popis

### Provedení:

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Včetně 4 čelních chladicích trysek.

### Výhoda:

- Fréza se nevysouvá, nedochází k jednorázovému trhnutí.
- Optimalizovaný vnější obrys – tlumící průběh.
- Příjemná manipulace díky diferenciálnímu závitu.
- Zlomení stopky frézy nepravděpodobné.
- Přesné provedení.

### Použití:

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 tvar B a DIN 6535 tvar HB. Nejlépe se hodí pro TPC frézy popř. pro použití s vysokým posuvem. Fréza se nevyjíždí, přesná házivost, **procesní spolehlivost!**

### Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč TČ č. 308820 - 308835.

## Technický popis

Ø D <sub>2</sub>	37,5 mm
Ø upnutí D <sub>1</sub>	12 mm

Délka vyložení rozměr A	63 mm
Vnější Ø D	41,7 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 μm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

### Vhodné produkty

<https://www.hoffmann-group.com/CZ/cs/hom/p/300398-12>