

Garant**Silové upínací pouzdro s bezpečnostní funkcí, SK 40, Ø D1: 20mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300765 20
GTIN	4062406250423
Třída artiklu	31A

Popis**Provedení:**

- **Stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).**
- **Velmi vysoká upínací síla prodlužuje životnost a zlepšuje kvalitu povrchu.**
- **Vystředěné upnutí obrobku s optimální obvodovou házivostí.**
- **Integrovaný šroub pro nastavování délky.**
- **Vnitřní přívod chladicího média.**

Výhoda:

Rychlá a jednoduchá pojistka proti vytažení frézy pomocí plochy HB (Weldon). Tvarové spojení mezi frézou a uchycením. Kompaktní obrys s optimalizací vibrací.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou a plochou HB. Ideálně vhodné pro těžké obrábění (HPC, TPC).

Rozsah dodávky:

Včetně upínací matice.

Upozornění:

Drážky v upínacím otvoru neslouží k předávání chladicí kapaliny. Přívod chladicího média je možný pouze skrze nástroj.

Strategie obrábění: HPC

Délka vyložení rozměr A: 76 mm

Vnější Ø upínacích kleštin D: 50 mm

Upínací síla do: 900 Nm

Vhodný hákový klíč č. 628400: 45/50

Technický popis

Délka vyložení rozměr A	76 mm
Vhodný hákový klíč č. 628400	45/50
Upínací síla do	900 Nm
Vnější Ø upínacích kleštin D	50 mm
Upínací Ø D ₁	20 mm
Upnutí	SK 40
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Vnitřní chlazení	ano
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 5 μm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Silové upínací pouzdro

Příslušenství

Hákový klíč s nosem Pro matice s vnějším Ø 45/50 mm	628400 45/50
---	--------------