

**Garant**

**Upínací trn Performance s čelními chladicími tryskami typ ADB, SK 50 krátký, Ø upnutí D1: 6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300398 6
GTIN	4062406245610
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Všechny stopky natvrdo přesoustružené.
- Včetně 4 čelních chladicích trysek.

**Výhoda:**

- Fréza se nevysouvá, nedochází k jednorázovému trhnutí.
- Optimalizovaný vnější obrys – tlumící průběh.
- Příjemná manipulace díky diferenciálnímu závitů.
- Zlomení stopky frézy nepravděpodobné.
- Přesné provedení.

**Použití:**

K upínání nástrojů s boční unášecí plochou dle DIN 1835 tvar B a DIN 6535 tvar HB. Nejlépe se hodí pro TPC frézy popř. pro použití s vysokým posuvem. Fréza se nevyjíždí, přesná házivost, **procesní spolehlivost!**

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 - 308806, upínací klíč TČ č. 308820 - 308835.

**Technický popis**

Vnější Ø D	26,7 mm
Délka vyložení rozměr A	63 mm

Upínací Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	22,5 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6359
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Otvor chladicího kanálu	není zamykatelný
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 3 µm
Strategie obrábění	HPC
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn

## Příslušenství

Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 90° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50

Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50