

**HOLEX****Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ A, SK 40 A = 100, Ø trnu d<sub>1</sub>: 27mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300875 27
GTIN	4062406251789
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami.

**Použití:**

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

**Upozornění:**

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

**Technický popis**

Délka vyložení rozměr A	100 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	27 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	27
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	33 mm

Vnější Ø D	48 mm
Délka frézovacího trnu L <sub>3</sub> s unášecím kroužkem	21 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	27
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	27
Upínací Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

## Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Tažný čep 60° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 50 mm	309860 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 27 mm	309860 27

Tažný čepuťesněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Tažný čepuťesněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Tažný čep 90°uťesněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°uťesněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čepuť B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep 45°uťesněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 27 mm	309840 27
Tažný čepuť A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 27 mm	309870 27
Tažný čepuťesněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závituuťesněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50