

**HOLEX****Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ A, SK 40 krátký, Ø trnu d1: 40mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300837 40
GTIN	4062406251758
Třída artiklu	32A

**Popis****Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákržku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami.

**Použití:**

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

**Rozsah dodávky:**

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

**Upozornění:**

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

**Technický popis**

Délka frézovacího trnu L <sub>3</sub> s unášecím kroužkem	27 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	40
Délka frézovacího trnu L <sub>4</sub>	41 mm
Ø trnu d <sub>1</sub>	40 mm

Vnější Ø D	70 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	40
Délka vyložení rozměr A	60 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	40
Upínací Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Upnutí	SK 40 krátký
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

## Příslušenství

Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 40 mm	309840 40
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 50 mm	309860 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Tažný čep 45° utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 40 mm	309870 40

Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 40 mm	309860 40
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmému kuželu 50	308830 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep, 18CrNiMo7 utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50