

HOLEX**Upínací trn pro frézovací hlavy typ A, SK 50 krátký, Ø trnu d1: 60mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	301097 60
GTIN	4062406252069
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

- **Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené.**
- **Krátké vyložení.**
- **Zvětšená dosedací plocha nákrůžku.**
- **S otvorem pro čip RFID / Balluff.**

Všechny stopky otryskané jemnými skleněnými perlami.

Rozsah dodávky:

Včetně utahovacího šroubu frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840. Utahovací šrouby frézy č. 309860, 309861.

Upozornění:

Se 4 závitovými otvory pro upnutí frézovacích hlav podle DIN 2079.

Technický popis

Vhodný speciální klíč č. 309840	60
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	60
Vnější Ø D	128 mm
Délka vyložení rozměr A	70 mm
Ø trnu d ₁	60 mm

Délka frézovacího trnu L_4	40 mm
Upínací $\varnothing D_1$	60 mm
Upnutí	SK 50 krátký
Norma	DIN 6357
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	A
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 18000 min ⁻¹
Obvodová házivost	$\leq 6 \mu\text{m}$
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézovací hlavy