

HOLEX**Kombinovaný upínací trn pro nástrčnou frézu typ A, SK 40 A = 100, Ø trnu d1: 32mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300875 32
GTIN	4062406251796
Třída artiklu	32A

Popis**Provedení:**

Kuželová stopka, upínací čep a dosedací plochy nákrůžku broušené. S otvorem pro čip Balluff/RFID.

Všechny nefunkční plochy jsou otryskány jemnými skleněnými perlami.

Použití:

- S lícovaným perem pro frézu s podélnou drážkou, např. DIN 841.
- S unášecím kroužkem pro frézy s příčnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

Rozsah dodávky:

Včetně lícovaného pera, unášecího kroužku a šroubu pro utažení frézy.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806, upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835, speciální klíč č. 309840.

Upozornění:

Vnitřní chlazení je možné pouze s vhodným upínacím šroubem č. 309861.

Technický popis

Délka frézovacího trnu L ₄	38 mm
Délka vyložení rozměr A	100 mm
Náhradní unášecí kroužek č. 309870	32
Vnější Ø D	58 mm
Vhodný speciální klíč č. 309840	32

Délka frézovacího trnu L ₃ s unášecím kroužkem	24 mm
Ø trnu d ₁	32 mm
Náhradní utahovací šroub frézy č. 309860 / 309861	32
Upínací Ø D ₁	32 mm
Upnutí	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6358
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	ADB
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 6,3 při 15000 min ⁻¹
Obvodová házivost	≤ 6 µm
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Upínací trn pro frézy

Příslušenství

Tažný čep typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308600 50
Tažný čep, 18CrNiMo7utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308615 50
Tažný čep 60°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308785 50
Tažný čep utěsněný, typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308610 50
Tažný čep utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308660 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 50 mm	309860 50
Speciální tažný čep s vnitřní závitem Vhodné pro strmé kužely 50	308740 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308765 50
Tažný čep, 18CrNiMo7typ A Vhodné pro strmé kužely 50	308605 50
Tažný čep typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308640 50
Unášecí kroužek Pro Ø trnu 32 mm	309870 32
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308650 50

Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308790 50
Tažný čep utěsněný, typ B Vhodné pro strmé kužely 50	308620 50
Upínací šroub frézy Pro Ø trnu 32 mm	309860 32
Utahovací klíče pro tažné čepy ISO 7388 Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308830 50
Tažný čep 45°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308760 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 50 mm	309840 50
Utahovací klíče pro tažné čepy DIN ISO 7388-1 (dříve DIN 69872) Vhodné pro velikost strmého kuželu 50	308820 50
Speciální tažný čep bez vnitřního závitu utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308720 50
Speciální klíč Pro Ø trnu 32 mm	309840 32
Tažný čep 90°utěsněný Vhodné pro strmé kužely 50	308795 50