

Garant**Závitová frézovací hlava, se závitem, Ø D: 17mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	218110 17
GTIN	4062406252328
Třída artiklu	21R

Popis**Použití:**

- Pro velké a hluboké závity.
- Pro válcový vnitřní závit; další vyměnitelné destičky a nosiče na poptávku.
- Pro závity průchozích nebo slepých otvorů.
- Možnost univerzálního použití pro levý a pravý závit.
- Malý řezný tlak.

Technický popis

Užitečný Ø D	16,75 mm
Počet břitů Z	1
Celková délka L _{celk.}	22,2 mm
Velikost destiček	11
Délka vyložení L ₁	17 mm
Upínací závit	M8
Šroub pro vyměnitelné destičky	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø nákržku D ₁	13 mm
L ₂	5,2 mm
Počet drážek na třísky	1

Použití při způsobu vrtání	slepý otvor
Použití při způsobu vrtání	Průchozí otvor
Směr řezu	vlevo a vpravo
Provedení stopky	se závitem
Vnitřní chlazení	ano
Druh produktu	Zavitova freza

Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200