



## Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 24mm



### Údaje o objednávce

Artikové číslo	235000 24
GTIN	4062406252847
Třída artiklu	22L

### Popis

#### Provedení:

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

**Tolerance otvoru:** -0,1/+0,25 mm

#### Použití:

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

#### Rozsah dodávky:

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

### Technický popis

Počet břitů Z	1
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT093608 / XOMT093605
Užitná délka L <sub>1</sub>	51 mm
Jmenovitý Ø D	24
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Délka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm

Řada	HOLEX Pro
Celková délka L	133 mm
Maximální mez přestavení $V_{\max}$	0,3 mm
Délka vyložení $L_A$	73 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	2×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Otočení vrtáku	podmíněně středící vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepel Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200