

**CNMG 09T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250090 HBT130
GTIN	4062406256043
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 09T304 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Typ	HBT130
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Povlak	TiCN

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 09T304
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MF
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení