

**HOLEX****Vrták do plného HOLEX Pro Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3xD, Ø DC: 25mm****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	235005 25
GTIN	4062406253196
Třída artiklu	22L

**Popis****Provedení:**

Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami HOLEX Pro Drill kombinuje efektivitu nákladů s technicky vyspělou výkonností.

Možno použít i v náročných případech vrtání 4xD.

**Tolerance otvoru:** -0,1/+0,25 mm

**Použití:**

S vyměnitelnými destičkami č. 235030 – 235082.

Používají se jak vyměnitelné destičky SOMT pro vnější uložení WPL tak i vyměnitelné destičky XOMT pro vnitřní uložení WPL.

**Rozsah dodávky:**

Se šrouby do vyměnitelné destičky (bez vyměnitelných břitových destiček).

**Technický popis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Jmenovitý Ø D	25
Počet břitů Z	1
Řada	HOLEX Pro
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Délka stopky L <sub>s</sub>	60 mm
Užitná délka L <sub>1</sub>	78 mm

ISO kód vyměnitelné břitové destičky	SOMT093608 / XOMT093605
Celková délka L	160 mm
Maximální mez přestavení $V_{max}$	0,3 mm
Délka vyložení $L_A$	100 mm
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami	3×D
Stopka	ISO 9766
Otočení vrtáku	podmíněné vrtání paketů
Otočení vrtáku	Vypouklé podmíněné
Otočení vrtáku	podmíněně příčné vrtání
Otočení vrtáku	podmíněně šikmý výstup
Otočení vrtáku	vypouklé podmíněně
Otočení vrtáku	podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení	ano
Strategie obrábění	HPC
Druh produktu	Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

## Příslušenství

Čepel 6 mm pro šrouby Torx® Profil Torx® TX9	659922 TX9
Momentový šroubovák se stupnicí, upínání vyměnitelné čepele Maximální utahovací moment 200 cNm	659957 200