

**CNMG 09T304, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250188 HBT130
GTIN	4062406256104
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 09T304 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Typ	HBT130
Rohový rádius	0,4 mm
Lamač třísek	MM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404

Povlak	TiCN
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	M
Řezný materiál	TK
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení