

**CNMG 120408, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250093 HBT130
GTIN	4062406256081
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2,5 mm
Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Posuv f	0,15 - 0,45 mm/ot,
Lamač třísek	MF
Hlavní způsob použití	M
Rohový rádius	0,8 mm
Povlak	TiCN

Typ	HBT130
Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	60 - 220 m/min
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2,5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120408
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení