

**CNMG 120408, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250197 HBT130
GTIN	4062406256142
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120408 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Rohový radius	0,8 mm
Hlavní způsob použití	M
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN

Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Typ	HBT130
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Lamač třísek	MM
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení