


**CNMG 120412, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250198 HBT020
GTIN	4062406256173
Třída artiklu	22D

**Popis**

CNMG 120412 HBT020 Druh: HBT020  
Lamač třísek: PM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min

**Technický popis**

Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Lamač třísek	PM
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Druh	HBT020
Povlak	TiCN
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,

Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Rohový rádius	1,2 mm
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
Hlavní způsob použití	P
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení