

**CNMG 120412, Typ: HBT130****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250198 HBT130
GTIN	4062406256166
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120412 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Typ	HBT130
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120412
Lamač třísek	MM
Rohový rádius	1,2 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min

Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Hlavní způsob použití	M
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení