

**CNMG 160608, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250204 HBT130
GTIN	4062406256180
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 160608 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MM
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 5 mm
Posuv f : 0,12 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 50 - 200 m/min

Technický popis

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Rohový radius	0,8 mm
Typ	HBT130
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	4
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160608
Hloubka řezu a_p	0,5 - 5 mm

Řezný materiál	TK
Řezná rychlost v_c hlavní použití	50 - 200 m/min
Hlavní způsob použití	M
Povlak	TiCN
Lamač třísek	MM
Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení