


**CNMG 160608, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250204 HBT020
GTIN	4062406256197
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 160608 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 160608
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm

Druh	HBT020
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PM
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení