

**Garant**

**Kleštinový upínací trn, velmi úzký, s vnitřním chlazením, SK 40 A = 160,  
Rozsah upínání: 2-6mm**

**Údaje o objednávce**

Artikové číslo	300786 2-6
GTIN	4062406256036
Třída artiklu	31A

**Popis****Provedení:**

- Vnější i vnitřní kužel broušený.
- Stopky natvrdo přesoustružené.
- S otvorem pro čip RFID/Balluff.
- Upínací čelisti jsou upínány pomocí upínacího šroubu zezadu přes sklíčko, není nutná upínací matice!

**Výhoda:**

Velmi úzká konstrukce umožňuje obrábění i na obtížně přístupných místech, např. v oblasti výroby nástrojů a forem.

**Použití:**

K upínání nástrojů s válcovou stopkou dle DIN 6499.

**Rozsah dodávky:**

Včetně upínacího šroubu a klíče s příčnou rukojetí.

**Zvláštní příslušenství:**

Tažný čep (TČ) č. 308600 – 308806,  
upínací klíč pro TČ č. 308820 – 308835,

**GARANT kleštiny č. 309563,  
kleštiny ALBRECHT č. 309572 – 309573.**

Strategie obrábění: HSC

Ø D<sub>1</sub>: 9,6 mm

Ø D<sub>2</sub>: 13 mm

Vnější Ø D: 27 mm

**Technický popis**

Rozsah upínání	2 - 6 mm
Délka vyložení rozměr A	160 mm
Ø D <sub>1</sub>	9,6 mm
Vnější Ø D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	13 mm
Upnutí	SK 40 A = 160
Norma pro upínání	ISO 7388-1
Tvar	AD
Kvalita vyvážení G při otáčkách	G 2,5 při 25000 min <sup>-1</sup>
Obvodová házivost	≤ 5 µm
Strategie obrábění	HSC
Otvor Ballufchip	ano
Druh produktu	Kleštinový upínač