

**DNMG 110404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250666 HBT130 |
| GTIN | 4062406256289 |
| Třída artiklu | 22D |

Popis

DNMG 110404 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MF
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,15 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 60 - 220 m/min

Technický popis

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 60 - 220 m/min |
| Rohový rádius | 0,4 mm |
| Řezný materiál | TK |
| Typ | HBT130 |
| Povlak | TiCN |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování |
| Počet výměn/řezání | 4 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Hloubka řezu a_p | 0,5 - 2 mm |
| ISO kód vyměnitelné břitové destičky | DNMG 110404 |
| Hlavní způsob použití | M |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Posuv f | 0,15 - 0,45 mm/ot, |
| Lamač třísek | MF |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |