

**CNMG 120404, Typ: HBT130****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250092 HBT130
GTIN	4062406256067
Třída artiklu	22D

**Popis**

CNMG 120404 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mm  
Posuv  $f$ : 0,15 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 60 - 220 m/min

**Technický popis**

Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Posuv $f$	0,15 - 0,45 mm/ot,
Typ	HBT130
Hlavní způsob použití	M
Počet výměn/řezání	4
Rohový radius	0,4 mm

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Lamač třísek	MF
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	60 - 220 m/min
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení