


**DNMG 110404, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250666 HBT020
GTIN	4062406256296
Třída artiklu	22D

**Popis**

DNMG 110404 HBT020 Druh: HBT020  
Lamač třísek: PF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 330 m/min

**Technický popis**

Lamač třísek	PF
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Počet výměn/řezání	4
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Posuv $f$	0,1 - 0,4 mm/ot,

Druh	HBT020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 330 m/min
Hlavní způsob použití	P
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 110404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení