


**CNMG 120404, Typ: HBT020****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250196 HBT020
GTIN	4062406256135
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120404 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh	HBT020
Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Hlavní způsob použití	P
Lamač třísek	PM
Podmínky řezu	lehce přerušovaný

Počet výměn/řezání	4
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezný materiál	TK
Rohový rádius	0,4 mm
Povlak	TiCN
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení