


**CNMG 120412, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250219 HBT020
GTIN	4062406256234
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 120412 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PR
Hloubka řezu a_p : 1,8 - 6 mm
Posuv f : 0,2 - 0,6 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 80 - 260 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	1,8 - 6 mm
Řezná rychlost v_c hlavní použití	80 - 260 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Povlak	TiCN
Posuv f	0,2 - 0,6 mm/ot,
Lamač třísek	PR
Přiřazení dokončování/hrubování	dokončování

ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120412
Rohový rádius	1,2 mm
Druh	HBT020
Řezný materiál	TK
Počet výměn/řezání	4
Hlavní způsob použití	P
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení