

**CNMG 160612, Typ: HBT130****Údaje o objedávce**

Artikové číslo	250221 HBT130
GTIN	4062406256265
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 160612 HBT130 Typ: HBT130
Lamač třísek: MR
Hloubka řezu a_p : 2 - 6 mm
Posuv f : 0,15 - 0,55 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 40 - 180 m/min

Technický popis

Povlak	TiCN
Hloubka řezu a_p	2 - 6 mm
Hlavní způsob použití	M
Typ	HBT130
Řezná rychlost v_c hlavní použití	40 - 180 m/min
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 160612
Řezný materiál	TK

Přiřazení dokončování / hrubování	dokončování
Počet výměn/řezání	4
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Posuv f	0,15 - 0,55 mm/ot,
Rohový rádius	1,2 mm
Lamač třísek	MR
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení