


**CNMG 120408, Typ: HBT020****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250093 HBT020
GTIN	4062406256098
Třída artiklu	22D

**Popis**

CNMG 120408 HBT020 Druh: HBT020  
Lamač třísek: PF  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 120 - 330 m/min

**Technický popis**

Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Hlavní způsob použití	P
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120408
Rohový rádius	0,8 mm
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	120 - 330 m/min
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 2 mm

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	PF
Druh	HBT020
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Počet výměn/řezání	4
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení