


**CNMG 09T304, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250188 HBT020
GTIN	4062406256111
Třída artiklu	22D

Popis

CNMG 09T304 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

Hloubka řezu a_p	0,8 - 5 mm
Počet výměn/řezání	4
Řezná rychlost v_c hlavní použití	100 - 280 m/min
Posuv f	0,1 - 0,45 mm/ot,
Rohový rádius	0,4 mm
ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Lamač třísek	PM

Povlak	TiCN
Hlavní způsob použití	P
Druh	HBT020
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Řezný materiál	TK
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení