

**DNMG 110408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

| | |
|----------------|---------------|
| Artikové číslo | 250781 HBT020 |
| GTIN | 4062406256371 |
| Třída artiklu | 22D |

Popis

DNMG 110408 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PM
Hloubka řezu a_p : 0,8 - 5 mm
Posuv f : 0,1 - 0,45 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 100 - 280 m/min

Technický popis

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| Lamač třísek | PM |
| Rohový rádius | 0,8 mm |
| Přiřazení dokončování/hrubování | hrubování-dokončování |
| Podmínky řezu | lehce přerušovaný |
| Posuv f | 0,1 - 0,45 mm/ot, |
| Povlak | TiCN |
| Řezný materiál | TK |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Druh | HBT020 |
| Hlavní způsob použití | P |
| Počet výměn/řezání | 4 |
| Řezná rychlost v_c hlavní použití | 100 - 280 m/min |
| ISO kód vyměnitelná břitová destička | DNMG 150608 |
| Hloubka řezu a_p | 0,8 - 5 mm |
| Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |