

**CNMG 120404, Typ: HBT130****Údaje o objednávkce**

Artikové číslo	250196 HBT130
GTIN	4062406256128
Třída artiklu	22D

**Popis**

CNMG 120404 HBT130 Typ: HBT130  
Lamač třísek: MM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,12 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 50 - 200 m/min

**Technický popis**

Hlavní způsob použití	M
Hloubka řezu $a_p$	0,5 - 5 mm
Rohový rádius	0,4 mm
Přiřazení dokončování / hrubování	hrubování-dokončování
Lamač třísek	MM
Povlak	TiCN
Řezný materiál	TK

Posuv f	0,12 - 0,45 mm/ot,
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	50 - 200 m/min
Typ	HBT130
ISO kód vyměnitelné břitové destičky	CNMG 120404
Počet výměn/řezání	4
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení