


**CNMG 120408, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250197 HBT020
GTIN	4062406256159
Třída artiklu	22D

**Popis**

CNMG 120408 HBT020 Druh: HBT020  
Lamač třísek: PM  
Hloubka řezu  $a_p$ : 0,8 - 5 mm  
Posuv  $f$ : 0,1 - 0,45 mm/ot,  
Řezná rychlost  $v_c$  hlavní použití: 100 - 280 m/min

**Technický popis**

Rohový rádius	0,8 mm
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Hloubka řezu $a_p$	0,8 - 5 mm
Lamač třísek	PM
Hlavní způsob použití	P
Posuv $f$	0,1 - 0,45 mm/ot,

ISO kód vyměnitelná břitová destička	CNMG 120404
Druh	HBT020
Řezná rychlost $v_c$ hlavní použití	100 - 280 m/min
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Řezný materiál	TK
Povlak	TiCN
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení