


**DNMG 150608, Typ: HBT020****Údaje o objednávce**

Artikové číslo	250669 HBT020
GTIN	4062406256333
Třída artiklu	22D

Popis

DNMG 150608 HBT020 Druh: HBT020
Lamač třísek: PF
Hloubka řezu a_p : 0,5 - 2 mm
Posuv f : 0,1 - 0,4 mm/ot,
Řezná rychlost v_c hlavní použití: 120 - 330 m/min

Technický popis

Řezná rychlost v_c hlavní použití	120 - 330 m/min
Povlak	TiCN
Podmínky řezu	lehce přerušovaný
Hlavní způsob použití	P
Řezný materiál	TK
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Lamač třísek	PF

ISO kód vyměnitelná břitová destička	DNMG 150608
Hloubka řezu a_p	0,5 - 2 mm
Počet výměn/řezání	4
Přiřazení dokončování/hrubování	hrubování-dokončování
Druh	HBT020
Rohový rádius	0,8 mm
Druh produktu	Vyměnitelná břitová destička pro soustružení